

別紙

(※)三島浄水場への納品は午前中に完了すること

番号	品名	カタログ名又はメーカー名	品番等	詳細	数量 合計	納入場所・数量内訳			単位	同等品 可否
						鹿窪	三島 (※)	万博		
1	pH計センサ	エレボン化工機	EGR-1KF	5m	2	0	2	0	個	可
2	浸漬型 pH電極	セムコーポレーション	4810	温度補償付 10m	1	0	1	0	個	可
3	浸漬型 pH電極	セムコーポレーション	2503	温度補償無し 3m	1	0	1	0	個	可
4	密閉形圧力計	右下精器製造	W411-241-0.25MPA	-	1	0	1	0	個	可
5	クリーンノール ニトリル手袋 M	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:1-8450-22	サイズ:M、入数:1箱(100枚入)、材質:ニトリルゴム、色:ブルー 全長:約240mm	10	0	5	5	箱	可
6	ケイドライ	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:5-3095-01	入数:1ケース(3枚重ね132組/箱×36箱入)	4	2	1	1	ケース	可
7	ボンベパッキン	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:64-1242-87	型番:BP-N22 素材:ナイロン 入数:10枚入 外径:φ19mm 内径:φ11.2mm 厚み2mm	2	2	0	0	セット	可
8	保護メガネ	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:8-5021-12	型番:EE-70F-J	5	5	0	0	個	可
9	pH計用ガラス電極	横河電機	型式:K9142TN	-	2	0	0	2	本	否
10	業務用中性洗剤 Sani-Clear (サニクリア)	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:3-5374-01	重量:4.5kg、入数:1本入 主成分:界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩(無リン)) 液性:中性	2	1	0	1	本	可
11	ビーカー 100mL	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:2-5091-03	材質:硼珪酸ガラス、容量:100mL 胴外径×全高:φ50×71mm	15	10	0	5	個	可
12	ミニほうき&チリトリセット	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:63-1659-53	入数:1個、材質:柄・毛・チリトリ/ポリプロピレン サイズ:ほうき/幅130×全長205mm、チリトリ/幅165×全長220mm	3	0	1	2	個	可
13	HGアーバンチリトリ 白	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:61-3297-43	色:白、幅(mm):337、奥行(mm):326、高さ(mm):532、耐熱温度(℃):121℃以上 材質/仕上:本体・ハンドル柄/ポリプロピレン(PP)、先ゴム/ポリプロピレン(PP)	1	0	0	1	個	可
14	メスフラスコ 白 100mL	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:1-8564-06	材質:硼珪酸ガラス-1、JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)、容量精度・ロットNo本体表記 トレーサビリティ・検査成績書対応可、全高:180mm、普通摺合、容量:100mL 色:白、体積許容誤差:±0.1mL、栓サイズ(TS):13、ボール外径:φ60mm	4	0	0	4	個	可
15	メスフラスコ 茶 100mL	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:1-8564-26	材質:硼珪酸ガラス-1、JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)、容量精度・ロットNo本体表記 トレーサビリティ・検査成績書対応可、全高:180mm、普通摺合、容量:100mL 色:茶、体積許容誤差:±0.1mL、栓サイズ(TS):13、ボール外径:φ60mm	3	0	0	3	個	可
16	ステンレス洗浄カゴ 角型	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:62-2619-76	外形寸法(mm)幅:200、外形寸法(mm)奥行:200、外形寸法(mm)高さ:200 有効内寸(mm)幅:192、有効内寸(mm)奥行:192、有効内寸(mm)高さ:196 線径網(mm):0.80、網目:5.5、網目(メッシュ)、材質/仕上:、ステンレス(SUS304)	4	0	2	2	個	可
17	広ロスクリュウキャップバイアル	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:2-7070-22	仕様:透明、ラベル付き、材質:バイアル/硼珪酸ガラス、 サイズ:φ9×12×32mm、容量:2mL、入数:1箱(100個入)	1	1	0	0	箱	可
18	広ロスクリュウキャップバイアル用キャップ	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:2-7070-31	セブタムタイプ:PTFE/シリコン、入数:1箱(100個入)	1	1	0	0	箱	可
19	ろ過鍾 φ150×210	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:3-6645-05	仕様:ろ過鍾、胴内径×胴高(mm):φ150×210 上ロゴム栓(No.):11、ノズル外径(φmm):10、材質:硼珪酸ガラス	1	0	0	1	個	可

別紙

(※)三島浄水場への納品は午前中に完了すること

番号	品名	カタログ名又はメーカー名	品番等	詳細	数量 合計	納入場所・数量内訳			単位	同等品 可否
						座席	三島 (※)	万博		
20	ガラス板(胴内径 φ150用)	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:3-6645-13	仕様:ガラス板(胴内径 φ150用)、サイズ(mm):220×220×10 材質:硼珪酸ガラス	1	0	0	1	個	可
21	減圧濾過用フィルターホルダー (ガラスタイプ)	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:4-864-04	品名:KG-47、フィルターサイズ:Φ47mm、プレフィルター寸法サイズ:Φ35mm 有効濾過面積:9.6cm ² 、ファンネル容量:320mL、ファンネル最大目盛表示:250mL サポートスクリーン:焼結ガラス(30~50μm)、重量:615g	1	0	0	1	個	可
22	クリーンノール ニトリル手袋 L	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:1-8450-21	サイズ:L、入数:1箱(100枚入)、材質:ニトリルゴム、色:ブルー 全長:約240mm、中指長:約90mm、掌囲:約230mm、厚み:指先/約0.14mm、掌/約0.12mm、手首/ 約0.10mm	2	0	1	1	箱	可
23	クリーンノール ニトリル手袋 S	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:1-8450-53	入数:1ケース(10箱入)、1箱100枚入り、材質:ニトリルゴム(パウダーフリー) 全長:240mm、全面エンボス加工、左右兼用、サイズ:S、色:ブルー	1	0	0	1	ケース	可
24	ホースレスバーナー	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:6-492-02	型番:APT-L サイズ(mm):245×108×84 重量:約450g (ガスボンベ含まず) ガス:市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用 電源:単3乾電池×1本(テスト用付属) 連続燃焼機構付き	1	0	0	1	個	可
25	カセットガス(3本セット)	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:3-7719-01	型番:CB-250-OR 入数:1セット(3本入) 使用ガス:LPG(液化ブタン) バックサイズ:204×70×200mm 容量:250g×3本	1	0	0	1	バック	可
26	ディスペット	ニチリョー	品番:00-DP-2	分注範囲:0.4~2mL、1目盛0.1mL、ボトル容量:200mL	2	2	0	0	個	可
27	メスフラスコ 白 50mL	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:1-8564-05	材質:硼珪酸ガラス-1、JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 普通撹合、容量:50mL、色:白、体積許容誤差:±0.06mL、栓サイズ(TS):13、ボール外径:φ 50.5mm	6	6	0	0	個	可
28	比色管(共通撹合)	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:6-291-12	材質:硼珪酸ガラス-1、共栓付き、容量(mL):100 胴径×長さ(mm):φ29.2×250、TS22、共通撹合	10	10	0	0	個	可
29	ステンレス製試験管立 φ30mm 5×10配列	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:6-302-21	材質:ステンレス(SUS304)、オートクレーブ可、型番:SS30-50 本体サイズ(mm):183×358×107、棚高(mm):75、適合チューブ(φmm):30、配列:5×10	2	0	1	1	個	可
30	ステンレス製試験管立 φ30mm 2×5配列	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:6-302-19	材質:ステンレス(SUS304)、オートクレーブ可、型番:SS30-10 本体サイズ(mm):79×187×105、棚高(mm):75、適合チューブ(φmm):30、配列:2×5	3	0	1	2	個	可
31	アルミホイル	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:6-713-02	幅×厚み×長さ:300mm×12μm×50m、入数:1本入	20	10	5	5	本	可
32	サランラップ	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:1-8063-02	材質:PVDc(ポリ塩化ビニリデン)、幅×長さ:220mm×20m	20	10	5	5	本	可
33	InertSep Slim-J PLS-3 for AQUA	ジーエルサイエンス	Cat No: 5010-65775	カラムサイズ:230mg、入数:1箱(50本入)	6	6	0	0	箱	可
34	ピーカー 200mL	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:2-5091-04	材質:硼珪酸ガラス、容量:200mL	10	10	0	0	個	可
35	ガスタイトシリンジ	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:2-428-01	固定針型 N 標準型 PST-2、容量:50μL、最小目盛:0.5μL 型番:4015-41005	2	2	0	0	本	可
36	化学防護手袋 ダイローブ 730	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:3-7309-01	入数:1双、材質:フッ素ゴム、厚み0.38mm、JIS T 8116:2005規格適合	2	2	0	0	双	可
37	コリラート/QT2000セット	IDEXX	製品コード:99-19150	入数:20	1	0	1	0	箱	可
38	イオン交換樹脂カートリッジ	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:63-1239-33	ADVANTEC、型番:RF000131、入り数:1箱(2本入)	1	1	0	0	箱	否

別紙

(※)三島浄水場への納品は午前中に完了すること

番号	品名	カタログ名又はメーカー名	品番等	詳細	数量 合計	納入場所・数量内訳			単位	同等品 可否
						麻産	三島 (※)	万博		
39	前処理カートリッジ	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:63-1239-36	ADVANTEC、型番:RF000141	1	1	0	0	個	否
40	蒸留水製造装置用 最終フィルター (中空糸フィルター)	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:4-5272-13	ADVANTEC、型番:RF000220	2	2	0	0	個	否
41	蒸留水製造装置用 エアベントフィルター	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:4-5272-14	ADVANTEC、型番:RF003000	1	1	0	0	個	否
42	水切りかご	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:3-4899-01	サイズ(mm):475×375×155、容量(L):16、材質:PP(ポリプロピレン)	1	1	0	0	個	可
43	添加試薬計量スプーン 塩化ナトリウム(食塩) 残留農薬・PCB分析用 10g用	富士フイルム和光純薬	製品コード:304-95101	塩化ナトリウム(食塩)残留農薬・PCB分析用 10g用	1	1	0	0	本	可
44	添加試薬計量スプーン 塩化カリウム 特級 1.5g用	富士フイルム和光純薬	製品コード:381-19291	塩化カリウム 特級 1.5g用	1	1	0	0	本	可
45	添加試薬計量スプーン 塩化ナトリウム(食塩) 残留農薬・PCB分析用 1g用	富士フイルム和光純薬	製品コード:301-95111	塩化ナトリウム(食塩)残留農薬・PCB分析用 1g用	1	1	0	0	本	可