

別紙

(※)三島浄水場への納品は午前中に完了すること

番号	品名	カタログ名又はメーカー名	品番等	詳細	数量 合計	納入場所・数量内訳			単位	同等品 可否
						鹿屋	三島 (※)	万博		
1	前処理カートリッジ	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:63-1239-36	型番:RF000141	1	0	1	0	個	否
2	イオン交換樹脂カートリッジ	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:63-1239-33	型番:RF000131、入数:2本入	2	0	2	0	箱	否
3	蒸留水製造装置用最終フィルター	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:4-5272-13	型番:RF000220	2	0	2	0	個	否
4	蒸留水製造装置用エアメントフィルター	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:4-5272-14	型番:RF003000	2	0	2	0	個	否
5	Shim-Pack IC-SA4	島津ジーエルシー	品番:228-59500-91	粒子径:3.5 μ m、内径:4.6mm、長さ:150mm、固定相:四級アンモニウム基	1	1	0	0	個	否
6	PEEK 製プレカラムフィルター (PEEK 製フリット(0.5 μ m)付)	島津ジーエルシー	品番:A-356	孔径:0.5 μ m、ネジ:10-32、内部容積:1.3 μ L、耐圧:5,000psi/34Mpa	1	1	0	0	個	否
7	PEEK製フリット	島津ジーエルシー	品番:A-701	孔径:0.5 μ m、内部容積:0.61 μ L	1	1	0	0	個	否
8	ポリプロピレン製スクリュースバイアルセット	ジーエルサイエンス	Cat No: 1030-54260	容量:1.5mL、バイアル:透明、セパタム厚さ:1.0mm、入数:100組	5	5	0	0	箱	可
9	メスフラスコ 茶 10mL	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:1-8564-22	材質:硼珪酸ガラス-1、JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 普通撹合、容量:10mL、色:茶	2	2	0	0	個	可
10	ガス漏れ検知用スプレーリークチェック LC	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:8-5662-01	主成分:界面活性剤、水 発泡漏れ試験法「JISZ2329」適合	2	2	0	0	個	可
11	メスシリンダー 1000mL	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:1-8561-11	材質:硼珪酸ガラス-1、JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記、容量:1000mL、一目盛:10.0mL 外径:φ70mm、全高:420mm、体積許容誤差:±5.0mL	1	0	0	1	個	可
12	メンブレンフィルター(セルロース混合エステルタイプ) 孔径1 μ m 100枚入	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:4-883-03	仕様:A100A047A、孔径(μ m):1 サイズ(mm):φ47、入数:1箱(100枚入)	1	0	0	1	個	可
13	SK-1250MCⅢ α 用熱電対センサ	佐藤計量器製作所	製品番号:8009-44	測定範囲:-100～300℃、測定精度:クラス1、コード:約1.1m	3	3	0	0	個	可
14	ガスタイトシリンジ(1000シリーズ) 1001LTN 1mL	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:2-432-01	型番:4015-51001	2	2	0	0	本	可
15	業務用中性洗剤 Sani-Clear (サニクリア)	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:3-5374-12	重量:4.5kg、入数:4本入、650mLボトル(空)1本付き	1	1	0	0	セット	可
16	バイアル瓶用ゴム栓 スタンダード No.2～8用	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:5-112-01	材質:ブチルゴム コード番号:1306-03	300	300	0	0	個	可
17	バイアル瓶用ゴム栓 アルミキャップ No.2～8用	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:5-112-03	材質:アルミ コード番号:1307-03	300	300	0	0	個	可
18	パージ・トラップ用ブレクリーンバイアル スクリュースバイアルセット検査書なし	ジーエルサイエンス	Cat.No. 1030-32362	容量:40mL バイアル:透明 セパタム:PTFE白/シリコン透明 セパタム厚さ:3mm キャップ色:白 入数:144組	1	1	0	0	セット	可
19	コリラート/QT2000セット	IDEXX	製品コード:99-19150	入数:20	1	1	0	0	箱	可
20	バックテストひ素(低濃度)セット	共立理化学研究所	型式:SPK-As(D)	測定回数:20回	4	2	1	1	個	可

別紙

(※)三島浄水場への納品は午前中に完了すること

番号	品名	カタログ名又はメーカー名	品番等	詳細	数量 合計	納入場所・数量内訳			単位	同等品 可否
						座落	三島 (※)	万博		
21	ガスタイトシリンジ(1700シリーズ) 1725LTN PT5 250 μ L	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:2-430-06	固定針型 N 横穴針 PST-5、容量:250uL 最小目盛:2.5uL、メーカー品番:4015-41525	1	1	0	0	本	可
22	ガスタイトシリンジ(1700シリーズ) 1710N PT5 100 μ L	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:2-429-06	固定針型 N 横穴針 PST-5、容量:100uL 最小目盛:1uL、メーカー品番:4015-41510	1	1	0	0	本	可
23	ECブルー 100 比色液II 100mL用	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:66-0021-46	型番:06514、内容量:1箱(100mL用×1本入)、ECブルー100用	2	1	0	1	個	否
24	ホースバンド オールSUS 普及 10個入 12.7× Φ 25mm	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:62-2592-44	最大径(mm):25、最小径(mm):16、バンド幅(mm):12.7、厚さ(mm):0.6 締付トルク(N・m):6.12、6角ボルト(mm):7.8、6角ボルト:7.8mm 材質/仕上:スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)、バンド・ハウジング/ ステンレス(SUS304)	2	0	0	2	箱	可
25	結束バンド 1袋(100本入)	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:64-0825-56	入数:1パック(100本入)、全長(mm):200、幅(mm):4.6	2	0	1	1	袋	可
26	InertSep Slim C18-B	アズワン総合検索サイトAXEL(アクセル)	アズワン品番:68-0342-28	型番:5010-65025、カラムサイズ:360mg、入数:50本	3	3	0	0	箱	可